



充電式真空幫浦
DVP180



安裝室內空調機組時，利用
充電式真空幫浦可淨化空氣



適用於不方便使用
插座的場所



BL1850B (5.0Ah) – 充滿電力後可提供長達50分鐘的操作時間

- 內建金屬濾網，可防止真空幫浦油料從排放口噴濺。
- 閥門可確實防止油料回流。
- 幫浦結構：迴轉油幫浦（旋片式）

閥門可確實防止油料回流



閥門設置排放口，可易於更換真空油幫浦

電源開關開啟時，LED 會亮燈

本體輕巧，容易攜帶



電池

有電容量顯示

BL1850B: 5.0Ah

(197287-4)

BL1840B: 4.0Ah

(197272-7)(632F11-9,簡易包裝)

BL1820B: 2.0Ah

(197259-9)



BL1850

BL1850: 5.0Ah

(196977-6)

(632B81-4,簡易包裝)

BL1840: 4.0Ah

(196976-8)(632C22-6,簡易包裝)

BL1830: 3.0Ah

(193533-3/196974-2)(638409-2,簡易包裝)

BL1820: 2.0Ah

(196972-6)(632D80-8,簡易包裝))



BL1820

快速充電器

DC18RC

(197013-1)

充電時間：22分鐘



充電器(具備USB充電功能)

DC18RD

(196931-0)

充電時間：22分鐘



充電式真空幫浦

DVP180

壓縮式 迴轉油幫浦：單段式

流量 50 L/分鐘

極限真空度 20 Pa (150微米)

馬達速度 最低3,840 ⁻¹

油量 115 mL

入口尺寸 5/16"

尺寸(長x寬x高) 265 x 93 x 175mm

淨重* 2.9kg (不包含電池)

標準設備：幫浦油、搭載器、電池、充電器

*重量依據EPTA-程序 01/2003

標準配備的項目及規格會依國家及地區而有所差異

台灣牧田股份有限公司

■ 新北市林口區文化三路2段798號

TEL: (02)8601-9898

FAX: (02)8601-2266

■ 零件部 TEL: (02)8601-8111 維修部 TEL: (02)8601-8222

■ 倉儲、零件、維修 FAX: (02)8601-8311

■ 台中營業所：台中市太平區大興路131號

TEL: (04)2392-1650 FAX: (04)2392-1653

■ 高雄營業所：高雄市三民區裕誠路105號

TEL: (07)343-0292-4 FAX: (07)341-3602



www.makita.com.tw

台灣牧田

搜尋

web 資料庫



201602print